



## **Systemvoraussetzungen für das QMSOFT®-Prüfmittelmanagement-System Version 7**

(Stand: 23.10.2017)

Die neue Version des Systems QMSOFT® ist grundsätzlich auf allen 32 und 64-bit-Windows-Plattformen ab „Windows 7“ lauffähig, wir empfehlen „Windows 7 professional“ sowie die folgende Computer-Mindestausstattung, die für ein flüssiges Arbeiten mit dem System notwendig ist:

### **Systemvoraussetzungen Einzelarbeitsplatz (mit lokaler Datenbank)**

- Prozessortaktfrequenz 2 Ghz oder besser
- Arbeitsspeicher (RAM) 4 GByte oder besser
- mindestens 5 GByte freier Platz auf der Festplatte  
(0,8 GByte für QMSOFT®, 25 MByte für Firebird,  
der Rest für die Prüfmitteldatenbanken)
- CD-ROM-Laufwerk für die Installation
- Bildschirmauflösung 1024 x 768, HighColor (32 bit Farbtiefe)

### **Systemvoraussetzungen Netzwerkarbeitsplatz**

- Prozessortaktfrequenz 2 Ghz oder besser
- Arbeitsspeicher (RAM) 4 GByte oder besser
- mindestens 2 GByte freier Platz auf der Festplatte
- CD-ROM-Laufwerk für die Installation
- Bildschirmauflösung 1024 x 768, HighColor (32 bit Farbtiefe)

### **Systemvoraussetzungen Datenbankserver**

- Prozessortaktfrequenz 3 Ghz oder besser
- Arbeitsspeicher (RAM) 8 GByte oder besser
- mindestens 8 GByte freier Platz auf der Festplatte
- CD-ROM-Laufwerk für die Installation
- Bandlaufwerk (oder gleichwertiges Medium) zur Datensicherung

Weitergehende Informationen erhalten Sie von

L&W Gesellschaft für Fertigungsmesstechnik  
und Qualitätssicherung mbH  
Gostritzer Str. 67a  
01217 Dresden  
Germany

Fax +49 351 8717480  
[support@lw-gmbh.com](mailto:support@lw-gmbh.com)  
[www.lw-gmbh.com](http://www.lw-gmbh.com)